

**Garant****Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 9/16-12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130045 9/16-12
GTIN	4062406048440
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Število vpenjalnih utorov	3
Rezalni material	HSS E
4-kotno držalo □	9 mm
Ø navoja	14,288 mm
Korakov na colo	12
Globine navoja	35,72 mm
Korak navoja	2,117 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	11 mm
Standard	DIN 376
Število rezil Z	3
Ø osnovne izvrtine	12,15 mm
Vrsta navoja	UNC

Velikost navoja	9/16-12 UNC
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri