

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 1.1/2-24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 1.1/2-24
GTIN	4062406051587
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Korak navoja	1,058 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Ø osnovne izvrtine	37,3 mm
4-kotno držalo □	24 mm
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 376
Število rezil Z	4
Število vpenjalnih utorov	4
Ø držala D _s	32 mm
Globine navoja	95,25 mm
Ø navoja	38,1 mm
Korakov na colo	24
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	1.1/2-24 UNS LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri