

Garant
Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, Tip: NO.10-32

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130045 NO.10-32
GTIN	4062406047863
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø držala D _s	6 mm
Število rezil Z	3
Globine navoja	12,1 mm
Ø osnovne izvrtine	4,1 mm
Ø navoja	4,826 mm
Število vpenjalnih utorov	3
4-kotno držalo □	4,9 mm
Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	70 mm
Korakov na colo	32
Korak navoja	0,794 mm
Standard	DIN 371
Vrsta navoja	UNF

Velikost navoja	10-32 UNF
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri