

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 5/8-24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130045 5/8-24
GTIN	4062406048464
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Celotna dolžina L	110 mm
Ø navoja	15,875 mm
Rezalni material	HSS E
4-kotno držalo □	9 mm
Korak navoja	1,058 mm
Korakov na colo	24
Globine navoja	39,7 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø držala D _s	12 mm
Ø osnovne izvrtine	15 mm
Standard	DIN 376
Vrsta navoja	UNEF

Velikost navoja	5/8-24 UNEF
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri