

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 1/2-27****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130045 1/2-27
GTIN	4062406048303
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	11,85 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Število rezil Z	3
Korak navoja	0,941 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Globine navoja	31,75 mm
Korakov na colo	27
Ø navoja	12,7 mm
Standard	DIN 376
4-kotno držalo □	9 mm
Rezalni material	HSS E
Ø držala D _s	11 mm
Vrsta navoja	UNS

Velikost navoja	1/2-27 UNS
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri