

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, Tip: NO.10-40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130045 NO.10-40
GTIN	4062406047849
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Globine navoja	12,1 mm
Korak navoja	0,635 mm
Korakov na colo	40
Ø osnovne izvrtine	4,2 mm
Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	70 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Število rezil Z	3
Standard	DIN 371
Ø navoja	4,826 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø držala D _s	6 mm
Vrsta navoja	UNS

Velikost navoja	10-40 UNS
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri