

Garant
Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 1.1/2-14

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130046 1.1/2-14
GTIN	4062406051624
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø držala D _s	32 mm
Korak navoja	1,814 mm
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	95,25 mm
Število rezil Z	4
Korakov na colo	14
Število vpenjalnih utorov	4
Standard	DIN 376
Celotna dolžina L	200 mm
Ø navoja	38,1 mm
4-kotno držalo □	24 mm
Ø osnovne izvrtine	36,5 mm
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	1.1/2-14 UNS LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri