

**Garant****Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, Tip: NO.2-64****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130045 NO.2-64
GTIN	4062406047702
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 91 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 25

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Ø osnovne izvrtine	1,9 mm
Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
Ø navoja	2,184 mm
Rezalni material	HSS E
Korak navoja	0,397 mm
Globine navoja	5,46 mm
Standard	DIN 371
Korakov na colo	64
Ø držala D <sub>s</sub>	2,8 mm
4-kotno držalo □	2,1 mm
Celotna dolžina L	45 mm
Vrsta navoja	UNF

Velikost navoja	2-64 UNF
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri