

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 1.1/4-8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 1.1/4-8
GTIN	4062406051389
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Korakov na colo	8
Celotna dolžina L	180 mm
Ø osnovne izvrtine	28,8 mm
Korak navoja	3,175 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	25 mm
Ø navoja	31,75 mm
Standard	DIN 376
Število rezil Z	4
Globine navoja	79,38 mm
Rezalni material	HSS E
Število vpenjalnih utorov	4
4-kotno držalo □	20 mm
Vrsta navoja	UN-LH

Velikost navoja	1.1/4-8 UN LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri