

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 1.5/8-12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 1.5/8-12
GTIN	4062406051778
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Število rezil Z	4
Celotna dolžina L	200 mm
Korakov na colo	12
Ø osnovne izvrtine	39,3 mm
Ø navoja	41,275 mm
4-kotno držalo □	24 mm
Globine navoja	103,19 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Korak navoja	2,117 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	32 mm
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 376
Vrsta navoja	UN-LH

Velikost navoja	1.5/8-12 UN LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri