

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 1.15/16-16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 1.15/16-16
GTIN	4062406052058
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Globine navoja	123 mm
Celotna dolžina L	250 mm
Ø navoja	49,212 mm
Rezalni material	HSS E
Število vpenjalnih utorov	4
Korak navoja	1,588 mm
4-kotno držalo □	32 mm
Standard	DIN 376
Korakov na colo	16
Ø držala D <sub>s</sub>	40 mm
Število rezil Z	4
Ø osnovne izvrtine	47,7 mm
Vrsta navoja	UN-LH

Velikost navoja	1.15/16-16 UN LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri