

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 1.1/4-18****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 1.1/4-18
GTIN	4062406051334
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø držala D _s	25 mm
Korak navoja	1,411 mm
Korakov na colo	18
Število vpenjalnih utorov	4
Ø osnovne izvrtine	30,55 mm
Standard	DIN 376
Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	180 mm
Ø navoja	31,75 mm
Globine navoja	79,38 mm
Število rezil Z	4
4-kotno držalo □	20 mm
Vrsta navoja	UNEF-LH

Velikost navoja	1.1/4-18 UNEF LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri