

**Garant**
**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 1.9/16-18**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 1.9/16-18
GTIN	4062406051686
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Korakov na colo	18
Celotna dolžina L	200 mm
Število rezil Z	4
Rezalni material	HSS E
Ø navoja	39,688 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Ø držala D <sub>s</sub>	32 mm
4-kotno držalo □	24 mm
Ø osnovne izvrtine	38,55 mm
Standard	DIN 376
Globine navoja	99,22 mm
Korak navoja	1,411 mm
Vrsta navoja	UNEF-LH

Velikost navoja	1.9/16-18 UNEF LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri