

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 3/4-10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 3/4-10
GTIN	4062406050887
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Standard	DIN 376
4-kotno držalo □	11 mm
Korakov na colo	10
Število rezil Z	4
Ø osnovne izvrtine	16,46 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Globine navoja	47,63 mm
Korak navoja	2,54 mm
Rezalni material	HSS E
Ø navoja	19,05 mm
Ø držala D _s	14 mm
Vrsta navoja	UNC-LH

Velikost navoja	3/4-10 UNC LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri