

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 1.1/4-20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 1.1/4-20
GTIN	4062406051327
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Standard	DIN 376
Globine navoja	79,38 mm
Ø navoja	31,75 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Korak navoja	1,27 mm
Ø držala D _s	25 mm
4-kotno držalo □	20 mm
Število rezil Z	4
Ø osnovne izvrtine	30,55 mm
Korakov na colo	20
Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	180 mm
Vrsta navoja	UN-LH

Velikost navoja	1.1/4-20 UN LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri