

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 11/16-12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 11/16-12
GTIN	4062406050801
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Standard	DIN 376
4-kotno držalo □	11 mm
Rezalni material	HSS E
Število rezil Z	4
Globine navoja	43,7 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	14 mm
Ø osnovne izvrtine	15,5 mm
Korakov na colo	12
Število vpenjalnih utorov	4
Korak navoja	2,117 mm
Ø navoja	17,462 mm
Vrsta navoja	UN-LH

Velikost navoja	11/16-12 UN LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri