

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 3/8-24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 3/8-24
GTIN	4062406050412
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	8 mm
Število rezil Z	3
Ø držala D _s	10 mm
Standard	DIN 371
Celotna dolžina L	100 mm
Korakov na colo	24
Ø osnovne izvrtine	8,5 mm
Globine navoja	23,83 mm
Rezalni material	HSS E
Korak navoja	1,058 mm
Ø navoja	9,525 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Vrsta navoja	UNF-LH

Velikost navoja	3/8-24 UNF LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri