

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 3/4-12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 3/4-12
GTIN	4062406050870
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Korak navoja	2,117 mm
Rezalni material	HSS E
4-kotno držalo □	11 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Ø osnovne izvrtine	17 mm
Standard	DIN 376
Ø držala D <sub>s</sub>	14 mm
Število rezil Z	4
Korakov na colo	12
Globine navoja	47,63 mm
Ø navoja	19,05 mm
Vrsta navoja	UN-LH

Velikost navoja	3/4-12 UN LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri