

Garant
Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 1.11/16-20

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130046 1.11/16-20
GTIN	4062406051808
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	41,68 mm
Število rezil Z	4
Korak navoja	1,27 mm
4-kotno držalo □	29 mm
Globine navoja	107,15 mm
Ø držala D _s	36 mm
Celotna dolžina L	220 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Standard	DIN 376
Korakov na colo	20
Rezalni material	HSS E
Ø navoja	42,86 mm
Vrsta navoja	UN-LH

Velikost navoja	1.11/16-20 UN LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri