

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 1/4-20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 1/4-20
GTIN	4062406050283
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Korak navoja	1,27 mm
Število vpenjalnih utorov	3
4-kotno držalo □	5,5 mm
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	15,9 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Ø osnovne izvrtine	5,11 mm
Ø navoja	6,35 mm
Korakov na colo	20
Ø držala D _s	7 mm
Število rezil Z	3
Standard	DIN 371
Vrsta navoja	UNC-LH

Velikost navoja	1/4-20 UNC LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri