

Garant
Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 1.5/16-12

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130046 1.5/16-12
GTIN	4062406051433
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Globine navoja	83,3 mm
Ø navoja	33,338 mm
Korakov na colo	12
4-kotno držalo □	22 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Ø držala D _s	28 mm
Število rezil Z	4
Celotna dolžina L	200 mm
Standard	DIN 376
Rezalni material	HSS E
Ø osnovne izvrtine	31,3 mm
Korak navoja	2,117 mm
Vrsta navoja	UN-LH

Velikost navoja	1.5/16-12 UN LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri