

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 7/8-12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 7/8-12
GTIN	4062406050986
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Rezalni material	HSS E
Število rezil Z	4
Celotna dolžina L	140 mm
Korakov na colo	12
Korak navoja	2,117 mm
Ø držala D _s	18 mm
4-kotno držalo □	14,5 mm
Ø osnovne izvrtine	20,2 mm
Ø navoja	22,225 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Globine navoja	55,56 mm
Standard	DIN 376
Vrsta navoja	UN-LH

Velikost navoja	7/8-12 UN LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri