

Garant
Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 1.1/8-18

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130046 1.1/8-18
GTIN	4062406051204
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

4-kotno držalo □	18 mm
Ø navoja	28,575 mm
Globine navoja	71,44 mm
Ø osnovne izvrtine	27,35 mm
Celotna dolžina L	180 mm
Število rezil Z	4
Rezalni material	HSS E
Število vpenjalnih utorov	4
Ø držala D _s	22 mm
Standard	DIN 376
Korakov na colo	18
Korak navoja	1,411 mm
Vrsta navoja	UNEF-LH

Velikost navoja	1.1/8-18 UNEF LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri