

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 11/16-24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 11/16-24
GTIN	4062406050771
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø držala D _s	14 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Rezalni material	HSS E
Ø osnovne izvrtine	16,6 mm
Standard	DIN 376
Ø navoja	17,462 mm
Korakov na colo	24
4-kotno držalo □	11 mm
Korak navoja	1,058 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Globine navoja	43,7 mm
Število rezil Z	4
Vrsta navoja	UNEF-LH

Velikost navoja	11/16-24 UNEF LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri