

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 5/16-48****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 5/16-48
GTIN	4062406050290
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Globine navoja	19,85 mm
Korak navoja	0,529 mm
4-kotno držalo □	6,2 mm
Ø držala D _s	8 mm
Ø navoja	7,938 mm
Ø osnovne izvrtine	7,5 mm
Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	90 mm
Število rezil Z	3
Korakov na colo	48
Standard	DIN 371
Število vpenjalnih utorov	3
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	5/16-48 UNS LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri