

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 1.3/4-8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 1.3/4-8
GTIN	4062406051914
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Globine navoja	111,1 mm
Število rezil Z	4
Korakov na colo	8
Ø držala D <sub>s</sub>	36 mm
Rezalni material	HSS E
4-kotno držalo □	29 mm
Ø osnovne izvrtine	41,4 mm
Korak navoja	3,175 mm
Ø navoja	44,45 mm
Standard	DIN 376
Celotna dolžina L	220 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Vrsta navoja	UN-LH

Velikost navoja	1.3/4-8 UN LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri