

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 3/4-18****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 3/4-18
GTIN	4062406050849
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Število vpenjalnih utorov	4
4-kotno držalo □	11 mm
Rezalni material	HSS E
Korak navoja	1,411 mm
Ø navoja	19,05 mm
Število rezil Z	4
Ø držala D <sub>s</sub>	14 mm
Standard	DIN 376
Globine navoja	47,63 mm
Korakov na colo	18
Celotna dolžina L	125 mm
Ø osnovne izvrtine	17,75 mm
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	3/4-18 UNS LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri