

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 1.5/16-18****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 1.5/16-18
GTIN	4062406051419
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	4
Celotna dolžina L	200 mm
Rezalni material	HSS E
4-kotno držalo □	22 mm
Standard	DIN 376
Ø držala D _s	28 mm
Ø osnovne izvrtine	32,1 mm
Globine navoja	83,3 mm
Število rezil Z	4
Ø navoja	33,338 mm
Korak navoja	1,411 mm
Korakov na colo	18
Vrsta navoja	UNEF-LH

Velikost navoja	1.5/16-18 UNEF LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri