

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 7/16-18****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 7/16-18
GTIN	4062406050504
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Ø držala D <sub>s</sub>	9 mm
Korak navoja	1,411 mm
Število rezil Z	3
Celotna dolžina L	110 mm
Korakov na colo	18
Ø osnovne izvrtine	9,75 mm
Globine navoja	27,78 mm
Rezalni material	HSS E
Število vpenjalnih utorov	3
Standard	DIN 376
Ø navoja	11,112 mm
4-kotno držalo □	7 mm
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	7/16-18 UNS LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri