

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 1/4-28****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 1/4-28
GTIN	4062406050252
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Standard	DIN 371
Število rezil Z	3
Celotna dolžina L	80 mm
4-kotno držalo □	5,5 mm
Rezalni material	HSS E
Ø navoja	6,35 mm
Ø osnovne izvrtine	5,5 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Korakov na colo	28
Ø držala D _s	7 mm
Globine navoja	15,9 mm
Korak navoja	0,907 mm
Vrsta navoja	UNF-LH

Velikost navoja	1/4-28 UNF LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri