

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 3/4-20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 3/4-20
GTIN	4062406050832
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Globine navoja	47,63 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Ø navoja	19,05 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	14 mm
Standard	DIN 376
Ø osnovne izvrtine	18 mm
4-kotno držalo □	11 mm
Korakov na colo	20
Korak navoja	1,27 mm
Število rezil Z	4
Rezalni material	HSS E
Vrsta navoja	UNEF-LH

Velikost navoja	3/4-20 UNEF LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri