

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 1/4-32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 1/4-32
GTIN	4062406050245
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø držala D _s	7 mm
Ø osnovne izvrtine	5,7 mm
Ø navoja	6,35 mm
Celotna dolžina L	80 mm
4-kotno držalo □	5,5 mm
Korakov na colo	32
Korak navoja	0,794 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Standard	DIN 371
Globine navoja	15,9 mm
Rezalni material	HSS E
Število rezil Z	3
Vrsta navoja	UNEF-LH

Velikost navoja	1/4-32 UNEF LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri