

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 5/16-18****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 5/16-18
GTIN	4062406050368
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	6,2 mm
Standard	DIN 371
Ø navoja	7,938 mm
Število rezil Z	3
Ø držala D <sub>s</sub>	8 mm
Korakov na colo	18
Korak navoja	1,411 mm
Celotna dolžina L	90 mm
Globine navoja	19,85 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	6,55 mm
Rezalni material	HSS E
Vrsta navoja	UNC-LH

Velikost navoja	5/16-18 UNC LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri