

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 7/8-20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 7/8-20
GTIN	4062406050948
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Globine navoja	55,56 mm
Ø osnovne izvrtine	21,15 mm
Standard	DIN 376
Število vpenjalnih utorov	4
Korakov na colo	20
Ø držala D _s	18 mm
4-kotno držalo □	14,5 mm
Ø navoja	22,225 mm
Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	140 mm
Korak navoja	1,27 mm
Število rezil Z	4
Vrsta navoja	UNEF-LH

Velikost navoja	7/8-20 UNEF LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri