

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 5/8-14****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 5/8-14
GTIN	4062406050740
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Ø držala D _s	12 mm
Globine navoja	39,7 mm
Rezalni material	HSS E
Ø navoja	15,875 mm
Standard	DIN 376
Ø osnovne izvrtine	14,2 mm
Število vpenjalnih utorov	3
4-kotno držalo □	9 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Korakov na colo	14
Korak navoja	1,814 mm
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	5/8-14 UNS LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri