

Garant
Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 1.7/8-8

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130046 1.7/8-8
GTIN	4062406052034
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø navoja	47,625 mm
Standard	DIN 376
4-kotno držalo □	29 mm
Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	250 mm
Globine navoja	119 mm
Število rezil Z	4
Število vpenjalnih utorov	4
Ø držala D _s	36 mm
Korakov na colo	8
Ø osnovne izvrtine	44,6 mm
Korak navoja	3,175 mm
Vrsta navoja	UN-LH

Velikost navoja	1.7/8-8 UN LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri