

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: NO.12-48****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 NO.12-48
GTIN	4062406050146
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Ø osnovne izvrtine	4,98 mm
Število rezil Z	3
Rezalni material	HSS E
Korakov na colo	48
Standard	DIN 371
4-kotno držalo □	4,9 mm
Korak navoja	0,529 mm
Ø navoja	5,486 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Globine navoja	13,7 mm
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	12-48 UNS LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri