

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: NO.12-56****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 NO.12-56
GTIN	4062406050139
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Celotna dolžina L	80 mm
Standard	DIN 371
4-kotno držalo □	4,9 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Rezalni material	HSS E
Ø navoja	5,486 mm
Število rezil Z	3
Globine navoja	13,7 mm
Ø držala D _s	6 mm
Ø osnovne izvrtine	5,05 mm
Korak navoja	0,454 mm
Korakov na colo	56
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	12-56 UNS LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri