

**Garant**
**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 9/16-18**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 9/16-18
GTIN	4062406050658
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Globine navoja	35,72 mm
Standard	DIN 376
Rezalni material	HSS E
Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
Celotna dolžina L	110 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	11 mm
Ø osnovne izvrtine	12,9 mm
Korakov na colo	18
Ø navoja	14,288 mm
4-kotno držalo □	9 mm
Korak navoja	1,411 mm
Vrsta navoja	UNF-LH

Velikost navoja	9/16-18 UNF LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri