

**Garant**
**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 3/8-16**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 3/8-16
GTIN	4062406050443
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Korakov na colo	16
Ø navoja	9,525 mm
Standard	DIN 371
Celotna dolžina L	100 mm
Število rezil Z	3
Korak navoja	1,588 mm
Ø osnovne izvrtine	7,95 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	10 mm
Globine navoja	23,83 mm
4-kotno držalo □	8 mm
Rezalni material	HSS E
Število vpenjalnih utorov	3
Vrsta navoja	UNC-LH

Velikost navoja	3/8-16 UNC LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri