

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 2-20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 2-20
GTIN	4062406052089
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Ø navoja	50,8 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Standard	DIN 376
Število rezil Z	4
4-kotno držalo □	32 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	40 mm
Ø osnovne izvrtine	49,58 mm
Celotna dolžina L	250 mm
Globine navoja	127 mm
Korak navoja	1,27 mm
Korakov na colo	20
Rezalni material	HSS E
Vrsta navoja	UN-LH

Velikost navoja	2-20 UN LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri