

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: NO.2-56****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 NO.2-56
GTIN	4062406049959
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 91 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 25

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Ø osnovne izvrtine	1,78 mm
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	5,46 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Standard	DIN 371
Korakov na colo	56
Število rezil Z	3
Ø držala D <sub>s</sub>	2,8 mm
Korak navoja	0,454 mm
Celotna dolžina L	45 mm
Ø navoja	2,184 mm
4-kotno držalo □	2,1 mm
Vrsta navoja	UNC-LH

Velikost navoja	2-56 UNC LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri