

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 2-4,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 2-4,5
GTIN	4062406052157
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Globine navoja	127 mm
Ø navoja	50,8 mm
Celotna dolžina L	250 mm
4-kotno držalo □	32 mm
Ø osnovne izvrtine	45,03 mm
Korak navoja	5,644 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Ø držala D <sub>s</sub>	40 mm
Število rezil Z	4
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 376
Vrsta navoja	UNC-LH
Velikost navoja	2-4,5 UNC LH

Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika prisekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri