

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: NO.2-64****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 NO.2-64
GTIN	4062406049942
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 91 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 25

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	3
Število rezil Z	3
Globine navoja	5,46 mm
Ø navoja	2,184 mm
Rezalni material	HSS E
Ø držala D _s	2,8 mm
Celotna dolžina L	45 mm
Korak navoja	0,399 mm
Korakov na colo	64
Ø osnovne izvrtine	1,9 mm
4-kotno držalo □	2,1 mm
Standard	DIN 371
Vrsta navoja	UNF-LH

Velikost navoja	2-64 UNF LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri