

**Garant****Strojni navojni sveder za zaprto in skožnjo izvrtino, neprevlečeni, Tip: 2.1/4-12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130050 2.1/4-12
GTIN	4062406052256
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Ø navoja	57,15 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	45 mm
Celotna dolžina L	160 mm
Ø osnovne izvrtine	55,1 mm
4-kotno držalo □	35 mm
Globine navoja	85,73 mm
Rezalni material	HSS
Število rezil Z	6
Korak navoja	2,117 mm
Korakov na colo	12
Število vpenjalnih utorov	6
Vrsta navoja	UN
Velikost navoja	2.1/4-12 UN

Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	2B
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri