

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: NO.3-48****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 NO.3-48
GTIN	4062406049973
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 91 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 25

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	2,05 mm
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 371
Celotna dolžina L	50 mm
Ø držala D _s	2,8 mm
Ø navoja	2,515 mm
Število vpenjalnih utorov	3
4-kotno držalo □	2,1 mm
Korakov na colo	48
Korak navoja	0,529 mm
Globine navoja	6,29 mm
Število rezil Z	3
Vrsta navoja	UNC-LH

Velikost navoja	3-48 UNC LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri