

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: NO.12-24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 NO.12-24
GTIN	4062406050191
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Globine navoja	13,7 mm
Število rezil Z	3
Rezalni material	HSS E
Ø držala D _s	6 mm
Korak navoja	1,058 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Standard	DIN 371
Število vpenjalnih utorov	3
Celotna dolžina L	80 mm
Ø navoja	5,486 mm
Korakov na colo	24
Ø osnovne izvrtine	4,47 mm
Vrsta navoja	UNC-LH

Velikost navoja	12-24 UNC LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri