

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: NO.5-40**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130046 NO.5-40
GTIN	4062406050016
Razred artikla	10N

Opis

Napotek:

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø držala D _s	3,5 mm
Globine navoja	7,9 mm
Ø navoja	3,175 mm
Število rezil Z	3
Rezalni material	HSS E
Korakov na colo	40
Korak navoja	0,635 mm
4-kotno držalo □	2,7 mm
Ø osnovne izvrtine	2,59 mm
Celotna dolžina L	56 mm
Standard	DIN 371
Število vpenjalnih utorov	3
Vrsta navoja	UNC-LH

Velikost navoja	5-40 UNC LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri