

Garant**Strojni navojni sveder za zaprto in skožnjo izvrtino, neprevlečeni, Tip: 3.1/2-12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130050 3.1/2-12
GTIN	4062406052829
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø držala D _s	50 mm
Ø osnovne izvrtine	86,9 mm
Ø navoja	88,9 mm
Globine navoja	133,35 mm
Korak navoja	2,117 mm
Število vpenjalnih utorov	10
Celotna dolžina L	160 mm
Število rezil Z	10
4-kotno držalo □	39 mm
Rezalni material	HSS
Korakov na colo	12
Vrsta navoja	UN
Velikost navoja	3.1/2-12 UN

Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	2B
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri