

Garant**Strojni navojni sveder za zaprto in skožnjo izvrtino, neprevlečeni, Tip: 4.1/4-12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130050 4.1/4-12
GTIN	4062406053093
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	105,9 mm
Ø držala D _s	56 mm
Število vpenjalnih utorov	12
Rezalni material	HSS
Število rezil Z	12
Globine navoja	161,925 mm
Ø navoja	107,95 mm
Korak navoja	2,117 mm
Celotna dolžina L	180 mm
4-kotno držalo □	44 mm
Korakov na colo	12
Vrsta navoja	UN
Velikost navoja	4.1/4-12 UN

Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	2B
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri